



Spécifications du Produit

BD FD MT Magics Flexidry XXL 19

Marque : Magics
Article No: B0100741

Taille n° 7: 17+ kg
Date: 05.01.2026

Caractéristiques du produit


Dimensions (mm) +/-5%	
AxBxC	550x340x240
Product weight (g) +/-5%	40
Min. Retention +/-15%	

Données logistiques

Pièces/sachet	19
Sachets/carton	6
Cartons/couche	12
Cartons/palette	60
Couches/ palette	5
Palette (cm)	120 X 80 X 239,4
Type de palette	EURO
Carton Dimensions (mm) (long x larg x haut)	380x200x450
EAN sachet	8595611633485
EAN carton	8595611633478

Raw Materials Characteristic


Enveloppe extérieure	PE laminé, PE+Nontissé, respirable, imprimé
Voile de surface	Spunbond Nontissé, blanc
ADL	Spunbond, technologie Flashdry
Barrières	Spun Meltblown Spun hydrophobe, vert
Super absorbant	Polymère absorbant à haute perméabilité
Cellulose	100% Cellulose +/- 9,2g PEFC
Oreilles élastiques	Nontissé-Elastomère-complexe Nontissé, high flex, blanc
Attaches	Crochets-Composition PE, compatible avec bande frontale
Oreilles frontales	S phobic, blanches
Bande frontale	Transparente
Elastiques	Sans latex, qualité hygiénique, blanc
Colle	Colle de construction : Hotmelt
Sachets	LDPE, adapté aux produits d'hygiène
Indicateur d'humidité	non



Certifications DRYLOCK TECHNOLOGIES



Certifications Produit



Informations complémentaires

	Composition : 23% d'origine renouvelable (cellulose) 77% de matière issue de la pétrochimie
	Certification cellulose PEFC
	Produit OEKO TEX 100 et NORDIC SWAN
	Medical Device
	Sans lotion, sans parfum, sans latex, sans chlore
	Fabrication en République Tchèque
	Entreprise 100% CO2 neutre
	Absorption grâce au mix cellulose + super absorbant ainsi que le système de canaux super absorbants (technologie Comfort Dry)
	Voile de contact : - Voile à Ph neutre - Technologie Flash Dry : absorption et mise au sec ultra rapide
	Système anti fuite : barrières anti fuites, élasticité au niveau des jambes + technologies Flash Dry et Comfort Dry
	Méthode de blanchiment : sans chlore élémentaire, procédé ECF
	Performance taille 7 : - 12h d'absorption - Rétention = à venir - Absorption = 880 ml
	Traçabilité assurant le suivi qualité : - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 13849
	Tests de fabrication : - Hy-Tech : sur chaque référence produite, réhumidification toutes les 12 heures et AQL une fois / production - ABL Courtrey : une fois par semaine sur chaque ligne de production standard - tests microbiologiques : chaque mois, envoi des produits de chaque ligne à l'Institut de santé pour une analyse microbiologique afin de garantir la sécurité de nos produits.
	Tests de biodégradabilité : non / produits non biodégradables
	Tests toxicologiques sur les produits finis : Drylock suit les recommandations de l'EDANA. Un monitoring annuel a été mis en place lors duquel toutes nos recettes sont testées avec des envois mensuels d'échantillons à un laboratoire externe. Tests toxicologiques sur les matières premières : toutes nos matières premières sont testées selon OEKO TEX standard 100